

# LINEA

5940UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352719



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●●

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Linea                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 130 kg                |
| Inoxidable                 | ✓                     |
| Tracidad de carga estàtica | 260 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                 |
| Alçada total               | 145 mm                |
| Àmplia general             | 82 mm                 |
| Pes total                  | 0,96 kg               |

## RODA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal                   | Poliàmida                                |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat                      |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespalles                    |
| Diametralització                    | 125 mm                                   |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                               |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material             | Poliàmida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 109 mm                        |
| Sterferencia de giro | 218 mm                        |
| Dome Dictel          | 52 mm                         |

## FITACIÓ

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant     | 22 mm        |
| Pern Longitud    | 40 mm        |

El Deutscher  
Dissenyador  
Club

Premi Interzum



Premi IF Disseny

# LINEA


5940UAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352719



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS



El Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny