

AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	138 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	88 mm
Поворотне з'єднання	176 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (мінімум)	19 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	21,5 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

