

## INTEGRAL

2046UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300253

Rendelési szám 00035221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                       | Integral                              |
| Kompatibilis a WeAssisttal        | ✓                                     |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totálfékkel      |
| Standard                          | EN12531 - Kórházi ágygörgők           |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Statikus teherbírás               | 450 kg                                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                                 |
| Összsúly                          | 183 mm                                |
| Teljes szélesség                  | 62 mm                                 |
| Összsúly                          | 1,083 kg                              |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

IF  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

## KERÉK

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                      |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán       |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág        |
| Futófelület színe            | Palaszürke (RAL7015)          |
| Kerék színe                  | Palaszürke (RAL7015)          |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem |
| Átmérő                       | 150 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                         |
| Test szélessége              | 32 mm                         |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                    |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D                    |

## VÁZ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Acéllemez, közepes     |
| Villa alakja    | Zárt                   |
| Forgócsapág     | Precíziós golyóscsapág |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002) |
| Ellensúlyoz     | 40 mm                  |
| Körbeforgás     | 115 mm                 |
| Körbeforgás     | 230 mm                 |
| Kupola átmérője | 62 mm                  |

## SZERELVÉNY

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Szerelvény típusa           | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
| Csavar átmérője             | 32 mm                                      |
| Csavar hossza               | 51 mm                                      |
| Csavarmentet pozíciója      | 7 mm                                       |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4                                          |

# INTEGRAL



2046UAP150R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300253  
Rendelési szám 00035221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK



IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award