PRODUKTINFORMATION

KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2160 kg
Belastning ved 6 km/t	1800 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	3600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	305 mm
Samlet bredde	140 mm
Samlet vægt	15,55 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Zink-jern (gennemsigtig)
Udladning	65 mm
Udfaldsradius	195 mm
Udfaldsdiameter	390 mm
Lubrication nipple	1
Dome-diameter	140 mm

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	175 mm
Pladebredde	140 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	140 mm
Pladehullets diameter	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250

Bestillingsnummer 00839740

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH