

## PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Puretech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 180 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 360 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 2,04 kg                    |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Tömörgumi, fekete          |
| Csapágó                      | Siklócsapágó               |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 250 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 20,1 mm                    |
| Kerékagy hossza              | 58 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A                 |

