

# LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525

Pasūtījuma numurs 00038829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rullja veikspēja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums          | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīg | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea clinic load                                        |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                         |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 200 kg                                                   |
| Statiskā krāvesība                   | 400 kg                                                   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                                    |
| Kopējais augstums                    | 155 mm                                                   |
| Kopējais platums                     | 71 mm                                                    |
| Kopējais svars                       | 1,506 kg                                                 |

## RITENIS

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls    | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis              | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra  | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs             | 150 mm                           |
| Protektora platums   | 15 mm                            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                                          |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins                          |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets              | 47,5 mm                                            |
| Pagrieziena rādiuss | 122,5 mm                                           |
| Grozāms savienojums | 254 mm                                             |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
| Skrūves diametrs   | 32 mm                                                   |
| Skrūves garums     | 50 mm                                                   |



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva