

## GALEA STAINLESS

5085YGM125R05-22X40

EAN 4031582356229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Galea stainless
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	✓
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	162 mm

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Lagăr	Rulment simplu, Inoxidabil
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	30 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	87 Pe malul A

## FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Închis
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Offset	40 mm
Interferență pivotantă	205 mm

## RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	22 mm
Lungime Șurub	40 mm

# GALEA STAINLESS

5085YGM125R05-22X40

EAN 4031582356229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

