

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Номер на поръчката 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
	мек
Материал на резбата	Полиуретан, пенообразен
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черно
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	44 mm
Ширина на тялото	30 mm
Твърдост на Резба (A)	70 Бръснач A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Номер на поръчката 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

