

DELTA TWIN

9948ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365894

Numéro de commande 00837761



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Delta twin
Type	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	750 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Capacité de charge statique	1500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	178 mm
Largeur totale	157 mm
Poids	3,857 kg

ROUE

Corps de roue	Aluminium
	souple
	convexe
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Gris trafic A (RAL7042)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Roulette jumelée
Couleur	Revêtement transparent
Diamètre du dôme	136 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	137 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

DELTA TWIN

9948ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365894

Numéro de commande 00837761



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

