

STYLEA

5925YGI065S70-M10X15 DOM23

EAN 4031582438765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	액세서리
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	74 mm
전체 너비	42 mm
전체 체중	0.14 kg

휠

차축	리벳
직경	65 mm
트레드 폭	7 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

스템 길이	15 mm
-------	-------