

## LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 RAL9002

EAN 4031582419245



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ● ●

Rumore ● ● ● ● ●

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ●

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea light                       |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento   |
| Portata a 3 km/h                    | 80 kg                             |
| Portata statica                     | 160 kg                            |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                             |
| Altezza totale                      | 75,5 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 55 mm                             |
| Peso complessivo                    | 0,17 kg                           |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 65 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 15 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale                 | Poilammide         |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole    |
| Disassamento              | 23 mm              |
| Raggio di piroettamento   | 81 mm              |
| Ingombro di piroettamento | 162 mm             |
| Diametro cuffia superiore | 30 mm              |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 10 mm                    |

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 RAL9002

EAN 4031582419245



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

