

# AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role ●●●○○

Hluk pohybu ●●●○○

Úbytek ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	188 mm
Celková hmotnost	1,182 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdość Běhoun (D)	40 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	45 mm
Radius otočení	120 mm
Otočné rušení	240 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	45 mm

# AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

