



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Linea                                  |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 130 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 260 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 145 mm                                 |
| Lățime totală                     | 82 mm                                  |
| Greutate totală                   | 1,078 kg                               |

### ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 20 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

### FURCA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Material               | Poliamidă                   |
| FormăFurcă             | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant       | Rulment cu bile de precizie |
| Offset                 | 40 mm                       |
| Raza de pivotare       | 129 mm                      |
| Interferență pivotantă | 258 mm                      |
| Diametru cupolă        | 52 mm                       |

### RACORD

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tip ajustare   | Tijă solidă, rotundă |
| Diametru Șurub | 28 mm                |
| Lungime Șurub  | 40 mm                |

# LINEA

5941UAP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582369199

## DESENE TEHNICE

