

# LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Número de pedido 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	56 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0,08 kg

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Negro grafito (RAL9011)
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	7 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	7 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

## SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Doble Soporte de Aro, cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Negro grafito (RAL9011)
Desplazamiento	20 mm
Radio de giro	52 mm
Interferencia de giro	104 mm
Diámetro del domo	0 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	8 mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510  
Número de pedido 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

---

