PRODUKTINFORMATION

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea clinic
Type	Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Standard	lignende EN12531-Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	150 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet vægt	0,95 kg
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	102,5 mm
Udfaldsdiameter	205 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	50 mm
Tip	Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger





Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH