

## MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numer zamówienia 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                 |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk       |
| Łożysko              | Łożysko walcowe          |
| Kolor Koło           | Niebieskoszary (RAL7031) |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu        |
| Średnica             | 125 mm                   |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                    |
| Średnica otworu Oś   | 12 mm                    |
| Długość piasty       | 44,4 mm                  |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                    |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A               |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D               |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Maxtech                       |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 200 kg                        |
| Nośność statyczne              | 400 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Waga całkowita                 | 0,27 kg                       |

# MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numer zamówienia 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

