

PLATE

P10-40x21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Placa em forma de U
Comprimento da placa	40 mm
Largura da placa	21 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	32 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	32 mm
Diâmetro do furo da placa	4 mm

DESEMPENHO

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Placa de montagem
Tipo	Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Altura total	8 mm
Peso geral	0,03 kg