

AGILA

R07-Ø36-39

EAN 4031582438284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Corrosiebestendigheid ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Accessoire
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totaal gewicht	0,176 kg

BEHUIZING

Roestvrij ✓

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	36 mm
Expander bevestiging (maximaal)	40 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.