# NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



| ROUE | |
|---|---|
| Diamètre | 82 mm |
| Largeur du bandage | 100 mm |
| Diamètre du roulement à billes | 47 mm |
| Largeur du roulement à billes | 12 mm |

| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

| ATTRIBUTS DE BASE | |
|---|---|
| Nom du produit | Novatech |
| Capacité de charge à 3 km/h | 800 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**







