



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Linea                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 130 kg                          |
| Conducció elèctrica        | Sí                              |
| Inoxidable                 | No                              |
| Tracidad de carga estàtica | 260 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                           |
| Alçada total               | 148 mm                          |
| Àmplia general             | 82 mm                           |

#### SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 129 mm                        |
| Sterferencia de giro | 258 mm                        |
| Dome Dictel          | 52 mm                         |

#### RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida, conducció elèctrica          |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                  |
| Diàmetralització                    | 125 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                              |

#### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# LINEA

5947XSP125P50 RAL9002

EAN 4031582352290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



product  
design  
award

Premi IF  
Disseny