

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

EAN 4031582347258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●○○○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu | Alpha stainless |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 100 kg |
| Nerezové | ✓ |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 280 °C |
| Celková výška | 108 mm |
| Stavební výška | 85 mm |
| Celková hmotnost | 0,472 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Materiál středu | plastové termoset, odolný vůči teple |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Suchá ložisková průchodka |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Běhounu | Černá |
| Barva Kola | Černá |
| Průměr | 80 mm |
| Šířka Běhoun | 35 mm |
| Šířka středu kola | 35 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 90 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|---------------|----------------------|
| Materiál | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Barva vidlice | Nerezové ocel |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 100 mm |
| Šířka plotny | 85 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

EAN 4031582347258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

