INFORMACE O PRODUKTU

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Termoplastické syntetické materiály, Tepelná odolnost
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	31,8 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (D)	80 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	134 °C
Celková hmotnost	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Objednací číslo 00039564

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH