

# LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582430233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea load                               |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Hamulec koła            |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 50 mm                                    |
| Szerokość całkowita            | 47,5 mm                                  |
| Waga całkowita                 | 0,09 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Promień działania koła | 51 mm                      |
| Zasięg działania koła  | 102 mm                     |
| Średnica kopuły        | 23 mm                      |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 50 mm                      |
| Szerokość Bieżnia    | 13 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |

## MOCOWANIE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 8 mm                                 |

Klub  
Projektant  
DeutscherNagroda  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
nagroda  
za projekt

# LINEA LOAD



5945UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582430233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Klub  
Projektant  
Deutscher



Nagroda  
Interzum



product  
design  
award

IF  
nagroda  
za projekt