

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Moyeu lisse, non usiné
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	190 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	630 kg
Capacité de charge à 6 km/h	525 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1,36 kg

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Numéro de commande 00830877
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Numéro de commande 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.