

NOVATECH

ETP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	720 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1.53 kg

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	95 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	95 mm
Largeur du corps	95 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204

