



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	15 mm
中心长度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	240 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.576 kg

# NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525  
订单号 00830926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

