

TIGE FILETÉE

S70-10X15 / 10 DRILLED STEM

EAN 4031582411904



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg
Hauteur	6 mm
Poids	0,025 kg

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm