

GALEA STAINLESS

5087YGM100R05-22X40

EAN 4031582355789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Galea stainless |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | ✓ |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 139 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lager | Glijlager, roestvrij |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|-------------|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Offset | 40 mm |
| Uitzwenking | 205 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout | 22 mm |
| Lengte Bout | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5087YGM100R05-22X40

EAN 4031582355789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

