

AGILA

2477DIK100R07-Ø27-30

EAN 4031582325980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 80 kg |
| Statická Nosnost | 160 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 138 mm |
| Celková hmotnost | 1,15 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Ocelový plech |
| Materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrém |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Tvrdest Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 43,5 mm |
| Poloměr otáčení | 131 mm |
| Průměr otáčení | 262 mm |

MONTÁŽ

| | |
|----------------------|--|
| Typ uchycení | Syntetický expandér, kulatý |
| Expandér (minimální) | 27 mm |
| Expandér (maximální) | 30 mm |
| Informace | Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky. |

AGILA

2477DIK100R07-Ø27-30

EAN 4031582325980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

