

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numărul de comandă 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

FURCA

| | |
|------------------------|--------|
| Offset | 30 mm |
| Raza de pivotare | 90 mm |
| Interferență pivotantă | 180 mm |
| Diametru cupolă | 112 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Lungime placă | 112 mm |
| Lățimea plăcii | 112 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 92 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 92 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Atriție | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ○ ○ ○ ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nume produs | Footmaster |
| Tip | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 250 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 90 °C |
| Înălțime totală | 120 mm |
| Lățime totală | 128 mm |
| Greutate totală | 6,97 kg |

ROATĂ

| | |
|------------------|-------------------|
| Lagăr | Butuc neprelucrat |
| Diametru | 75 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Lățimea corpului | 30 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numărul de comandă 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

