

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
	mīksts
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	45 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	53 mm
Protektora cietība (A)	70 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	70 kg
Statiskā krāvnese	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,555 kg

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

