

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Objednáací číslo 00034276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	70 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	69 mm
Celková hmotnost	0,259 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	25 mm
Radius otočení	77 mm
Otočné rušení	155 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783
Objednáací číslo 00034276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

