

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Objednávací číslo 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	500 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	5,911 kg

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514
Objednáací číslo 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

