

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Objednáací číslo 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	500 kg
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	5,911 kg

KOLO

Materiál středu	Litina
	měkký
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	90 mm
Šířka středu kola	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514
Objednáací číslo 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

