

STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type de boîtier	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	✓
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	81 mm
Largeur totale	53 mm
Poids	0,177 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	20 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm

STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

