PRODUCTINFORMATIE

# AGILA

## 2477DIK100R07-Ø24-27

EAN 4031582325973



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Agila |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 80 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 160 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 138 mm |

### BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 43,5 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Draaicirkel | 262 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Plaatstaal |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering | Conisch kogellager |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |

### FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Synthetische expander, rond |
| Expander bevestiging (minimaal) | 24 mm |
| Expander bevestiging (maximaal) | 27 mm |
| Tip | Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DIK100R07-Ø24-27


EAN 4031582325973

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Producttekeningen**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH