

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Integral assist                                                       |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale                  |
| Standard                            | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri                                 |
| Portata a 4 km/h                    | 150 kg                                                                |
| Elettricamente conduttivo           | No                                                                    |
| Inossidabile                        | No                                                                    |
| Compatibile con WeAssist            | 1                                                                     |
| Portata statica                     | 450 kg                                                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                                                                 |
| Altezza totale                      | 183 mm                                                                |
| Larghezza complessiva               | 110,5 mm                                                              |
| Peso complessivo                    | 5,01 kg                                                               |
| Tipo di protezione                  | IPX6 (solo per i componenti elettronici installati)                   |
| Temperatura ambiente consentita     | Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C, umidità dell'aria 20% - 80% |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Elettrico                        |
| Forma della forcella      | Guida                            |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore                    | Grigio bianco (RAL9002)          |
| Disassamento              | 40 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 115 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 230 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 110,5 mm                         |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Acciaio, ferro           |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato      |
| Cuscinetto                  | Motore Mozzo             |
| Colore battistrada          | Grigio ardesia (RAL7015) |
| Parafili                    | Parafili integrati       |
| Diametro                    | 150 mm                   |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 85 Shore A               |

## FISSAGGIO

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                       | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone                        | 32 mm                                                    |
| Lunghezza bullone                       | 50 mm                                                    |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm                                                     |
| Numero fori di fissaggio                | 4                                                        |

Premio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399

Numero d'ordine 900000047  
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Premio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399

Numero d'ordine 900000047

