

KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779

Pasūtījuma numurs 00830397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikjspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	1440 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1200 kg
Statiskā kravnesība	2400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	305 mm
Kopējais platums	116 mm
Kopējais svars	10,271 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	61 mm
Pagrieziena rādiuss	187,5 mm
Grozāms savienojums	375 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779

Pasūtījuma numurs 00830397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779

Pasūtījuma numurs 00830397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

