

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Número de encomenda 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Lumina

Tipo Rodízio giratório

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 40 °C

Altura total 59 mm

Largura geral 55 mm

Peso geral 0,128 kg

RODA

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 50 mm |
| Largura do Piso | 8 mm |
| Dureza do Piso (D) | 65 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material | Fundido a zinco/alumínio |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte, fechada |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Raio giratório | 51 mm |
| Interferência giratória | 102 mm |

ENCAIXE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
| Diâmetro da Espiga | 11 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Número de encomenda 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

