

AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	185 mm
Totaal gewicht	0,833 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
	zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	45 mm
Zwenk radius	120 mm
Uitzwenking	240 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

