

OMIKRON TWIN

9958FTP250P66 TFR

EAN 4031582394320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Omikron twin
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2880 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2400 kg
Capacité de charge statique	5760 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	325 mm

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Roulette jumelée

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	250 mm
Largeur de la platine	200 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	210 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Diamètre des trous de la platine	17 mm