

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Forma
Tipo	Rueda giratoria con Freno direccional
Capacidad de carga a 3 km/h	125 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-18 °C
Rango de temperatura (máximo)	120 °C
Altura total	166 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	18 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	60 Shore A

SOPORTE

Material	Fundición de zinc/aluminio
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	41 mm
Radio de giro	117 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	92 mm
Anchura de la placa	64 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	73 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	43 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	45 mm
Diámetro del orificio de la placa	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

