

ELASTECH HEAT

IDP100X30-8 HL50

EAN 4031582460667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	멤핑, 내열성
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	30 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	50 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ○ ○ ○

핵심 속성

제품명	Elastech heat
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	200 kg
적재 용량 정적	400 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	280 °C
전체 체중	0.294 kg