

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Mono
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	30 kg
Statisch Draagvermogen	60 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	72 mm
Totaal gewicht	0,78 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	85 Shore A

VORK

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Lichtgrijs (RAL7035)
Offset	25 mm
Zwenk radius	71,8 mm
Uitzwenking	143,6 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

