ALPHA

3478UFP160P63 TFR

EAN 4031582389630

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	46 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Poids	1.76 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA

3478UFP160P63 TFR

EAN 4031582389630

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH