

# AGILA

2477DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582325898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 55 kg                                 |
| Statique Capacité de charge     | 110 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                 |
| Hauteur                         | 103 mm                                |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Tôle d'acier                            |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes conique              |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 75 mm                                   |
| Largeur du Bandage    | 25 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de billes |
| Déport                  | 24 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 80 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm                 |

## RACCORD

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type de raccord                | Extenseur synthétique, rond   |
| Fixation expansible (minimale) | 31 mm   |
| Fixation expansible (maximum)  | 35 mm   |
| Astuce                         | Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

# AGILA

2477DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582325898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

