INFORMACE O PRODUKTU

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	58 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,84 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Objednací číslo 00023492

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH