



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Stylea                        |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe       |
| Nośność przy 3 km/h            | 40 kg                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 80 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 35 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 52 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,06 kg                       |

#### OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień , obrotowy         |
| Kolor                  | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Wysięg                 | 12 mm                      |
| Promień działania koła | 45 mm                      |
| Zasięg działania koła  | 90 mm                      |
| Średnica kopuły        | 15,2 mm                    |

#### KOŁO

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny                    |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś                   | Nitowane                                   |
| Kolor Bieżnia        | Szary antracytowy (RAL7016)                |
| Kolor Koło           | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Ostony gwintu        | Bez ostony gwintu                          |
| Średnica             | 40 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 12 mm                                      |
| Średnica otworu Oś   | 0 mm                                       |
| Długość piasty       | 0 mm                                       |
| Szerokość korpusu    | 12 mm                                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                 |

#### MOCOWANIE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 10 mm                                |

# STYLEA

5925PJ040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Numer zamówienia 00770014  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

