INFORMACJE O PRODUKCIE

STYLEA

5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	40 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	80 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	35 mm
Szerokość całkowita	52 mm
Waga całkowita	0,06 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Czarny grafitowy (RAL9011)
Wysięg	12 mm
Promień działania koła	45 mm
Zasięg działania koła	90 mm
Średnica kopuły	15,2 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Szary antracytowy (RAL7016)
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	40 mm
Szerokość Bieżnia	12 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	12 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Numer zamówienia 00770014

Rysunki produktu





