




L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Acciaio, ferro                   |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)           |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 80 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 70 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 20 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 70 mm                            |
| Larghezza corpo             | 70 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                       |
| Tipo di cuscinetto          | 6204                             |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Novatech                            |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 700 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 560 kg                              |
| Portata statica                     | 1400 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 1,092 kg                            |

# NOVATECH

ETP 080X70-Ø20 HL70

EAN 4031582318623

Numero d'ordine 00801021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

